

# Vakuumski usisni ventil ISV-M4

Broj artikla: 545996

FESTO

za ispravno postizanje vakuuma ako u jednoj grupi usisnih zdjelica jedna ili više njih nisu zauzete.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	M4
Ejector pulse suitability	$\leq 0,8$ MPa
Prikladnost za impuls odbacivanja	$\leq 8$ bar
Položaj ugradnje	proizvoljno
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Required suction rate at -0.05 MPa (-0.5 bar, -7.25 psi)	1 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1,5 g
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Pneumatski priključak 1	M4
Pneumatski priključak 2	M4
Material filter	Sinter bronca
Material housing	Alumijska legura za gnječenje