



Magnetni ventil

MFH-5/2-D4

Broj artikla: 546034

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Funkcija ventila | 5/2 monostabilan |
| Način aktiviranja | električno |
| Širina | 76 mm |
| Normalni nazivni protok | 6.000 l/min |
| Pogonski tlak | 3 ... 16 bar |
| Konstruktivna struktura | Klipni zasun |
| Vrsta resetiranja | pneumatska opruga |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Nazivni promjer | 18 mm |
| Mjera rastera | 82 mm |
| Funkcija odlaznog zraka | može se prigušiti |
| Princip brtvljenja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Odgovara normi | ISO 5599-1 |
| Ručno pomoćno aktiviranje | s priborom se fiksira |
| Vrsta upravljanja | predupravljano |
| Opskrba zrakom upravljanja | interno |
| Smjer strujanja | nije reverzibilno |
| Vrijeme sklapanja isklj | 160 ms |
| Vrijeme sklapanja uklj | 120 ms |
| Pogonski medij | filtrirani komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm, zauljen ili nezauljen |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 2.230 g |
| Električni priključak | preko F svitka, naručiti posebno |
| Vrsta pričvršćenja | s prolaznim provrtom |
| Priključak, upravljački odlazni zrak 82 | nije obuhvaćeno |
| Priključak, upravljački odlazni zrak 84 | nije obuhvaćeno |
| Pneumatski priključak 1 | Priključna ploča veličine 4 prema ISO 5599-1 |
| Pneumatski priključak 2 | Priključna ploča veličine 4 prema ISO 5599-1 |
| Pneumatski priključak 3 | Priključna ploča veličine 4 prema ISO 5599-1 |
| Pneumatski priključak 4 | Priključna ploča veličine 4 prema ISO 5599-1 |
| Pneumatski priključak 5 | Priključna ploča veličine 4 prema ISO 5599-1 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminij |