


# Magnetni ventil MFHB-2-3/4-S

Broj artikla: 546051  
Proizvod u napuštanju

FESTO

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	električno
Širina	39 mm
Normalni nazivni protok	6.500 l/min
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Tanjur - sjedište
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Mehanička zaštita	IP65
Nazivni promjer	17 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	s uskakanjem
Vrsta upravljanja	predupravljano
Tlak upravljanja	2,8 ... 8 bar
Vrijeme sklapanja isklj	30 ms
Vrijeme sklapanja uklj	60 ms
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-5 ... 40 °C
Težina proizvoda	920 g
Električni priključak	preko F svitka, naručiti posebno
Vrsta pričvršćenja	po izboru: na PR-podnožju s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački zrak 12	G1/4
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminij eloksirano