



# Pneumatski ventil

## VLB-3-3/4

Broj artikla: 546060  
Proizvod u napuštanju

FESTO

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 otvoren/zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	pneumatski
Širina	39 mm
Normalni nazivni protok	5.340 l/min
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Tanjur - sjedište
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Nazivni promjer	17 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Tlak upravljanja	1 ... 10 bar
Vrijeme sklapanja isklj	23 ms
Vrijeme sklapanja uklj	8 ms
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.164 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: na PR-podnožju s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački zrak 12	G1/4
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Pneumatski priključak 3	G3/4
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminij eloksirano