


# Razdjelnik FCK-3-PK-6-N

Broj artikla: 546067

FESTO

Metalna izvedba



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	4,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 10 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	14 g
Pneumatski priključak 1	za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 6 mm s maticom
Pneumatski priključak 2	za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 3 mm s maticom
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje