



Ploča regulatora VABF-S2-1-R1C2-C-10

Broj artikla: 546084

FESTO

za ventilski blok VTSA, standardna slika priključka prema



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	42 mm
Zasnovano na normi	ISO 5599-2
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatsko ulančavanje po visini	Regulator tlaka za 1
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Naknadni izbor, manometar	moguće
Područje regulacije tlaka Mpa	0,05 ... 1 MPa
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 10 bar
Područje regulacije tlaka psi	7,25 ... 145 psi
Ulazni tlak 1	0,5 ... 10 bar
Ulazni tlak 1 Mpa	0,05 ... 1 MPa
Ulazni tlak 1 psi	7,25 ... 145 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	640 g
Vrsta pričvršćenja, ulančavanje po visini	na ploči za ulančavanje na ploči za pojedinačni priključak
Priključak manometra	sa štipaljkom za držanje
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material control panel	PA
Material regulator housing	Aluminijski tlačni lijev