

Osnovni ventil LOE-D-MIDI-U


Broj artikla: 546427

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojnih priključnih ploča s FRB navojnim svornjakom s metalnom zaštitnom košarom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Veličina | Midi |
| Serija | D |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Konstruktivna struktura | Proporcionalni standardni zauljivač maglom |
| Maks. količina punjenja uljem | 3,72 oz(l) |
| Zaštita od ljuštenja | Metalna zaštitna košara |
| Pogonski tlak | 0 ... 240 Psi |
| Minimalni protok za funkciju zauljivača | 0,28 cfm |
| Normalni nazivni protok | 192,5 cfm |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon nije moguć |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | 14 ... 140 °F |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plinovi |
| Temperatura medija | 14 ... 140 °F |
| Temperatura okoline | 14 ... 140 °F |
| Težina proizvoda | 22,05 oz |
| Vrsta pričvršćenja | s priborom |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material bowl | PC |