

Osnovni ventil LFMB-D-MINI-A-U


Broj artikla: 546442

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojnih priključnih ploča s FRB navojnim svornjakom. Uložak filtra 1 µm, s metalnom zaštitnom košarom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Seriya	D
Veličina	Mini
Konstruktivna struktura	Filter s vlaknima
Finoća filtra	1 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Pogonski tlak	21 ... 180 Psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inertni plinovi
Stupanj djelovanja filtra	99,99 %
Maks. količina kondenzata	0,748 oz(l)
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	33,8 ... 140 °F
Temperatura okoline	14 ... 140 °F
Temperatura ležaja	14 ... 140 °F
Preostali sadržaj ulja	0,0000135 oz/yd3
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material bowl	PC
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Težina proizvoda	8,75 oz