

Osnovni ventil LFR-D-7-MINI-A

Broj artikla: 546457

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Maksimalni izlazni tlak 7 bara, bez manometra, finoća filtra 40 µ.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Mini
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	40 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Filter-regulator bez manometra
Maks. količina kondenzata	0,748 oz(l)
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pokaz tlaka	Priprema za G1/8
Pogonski tlak	28 ... 180 Psi
Područje regulacije tlaka	6,9 ... 105 Psi
Maks. tlačna histereza	3 Psi
Normalni nazivni protok	31,5 cfm
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	14 ... 140 °F
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plinovi
Temperatura medija	41 ... 140 °F
Temperatura okoline	41 ... 140 °F
Težina proizvoda	16,1 oz
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC