

Osnovni ventil LF-D-5M-MAXI-U



Broj artikla: 546466

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojnih priključnih ploča s FRB navojnim svornjakom. Finoća filtra 5 µm, sa zaštitnom košarom i ručnim ispustom kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Maxi
Seriya	D
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	5 µm
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Konstruktivna struktura	Sinter filter s centrifugalnim odvajačem
Maks. količina kondenzata	2,72 oz(l)
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pogonski tlak	0 ... 240 Psi
Normalni nazivni protok	129,5 cfm
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni plinovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	14 ... 140 °F
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Temperatura medija	14 ... 140 °F
Temperatura okoline	14 ... 140 °F
Težina proizvoda	46,9 oz
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material filter	PE
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC