



# Ploča regulatora VABF-S3-2-R6C2-C-6

Broj artikla: 546786

FESTO

za ventilski blok VDMA-01/02, normalna slika priključka 15407-1, do 6 bara.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	18 mm
Zasnovano na normi	ISO 15407-1
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatsko ulančavanje po visini	Pressure regulator for 2 reversible
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Naknadni izbor, manometar	moгуće
Područje regulacije tlaka Mpa	0,05 ... 0,6 MPa
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 6 bar
Područje regulacije tlaka psi	7,25 ... 87 psi
Ulazni tlak 1	0,5 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	245 g
Vrsta pričvršćenja, ulančavanje po visini	na ploči za ulančavanje na ploči za pojedinačni priključak
Priključak manometra	sa štupaljkom za držanje
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material control panel	PA
Material regulator housing	Aluminijski tlačni ljev