


# Vod utičnice KMEB-3-24-5-LED

Broj artikla: 547269

FESTO

za magnetne ventile VUVB sa svicima 24 V.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Prikaz statusa signala	LED žuti
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	230 g
Električni priključak 1	Utičnica, to EN 175301-803, Tip C
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Kutni
Electrical connection 1, note about the cable outlet	90°
Električni spoj 1, broj pinova/žica	2
Električni spoj 1, tip ugradnje	na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2,5
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 2, broj pinova/žica	2
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Priključak zaštitnog vodiča	ne postoji
Duljina kabla	5 m
Svojstvo vodiča	Standard
Promjer kabla	5,2 mm
Struktura kabla	2x0,75
Krajevi žila	Tuljak završetka žile
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material cable sheath	PVC
Material housing	PC
Material seals	NBR
Material electrical contact	Posrebrana bakrena slitina