


# Vakuumske usisne sapnice-patrona VN-05-L

Broj artikla: 547694

FESTO

za vakuumske usisne sapnice VN, visoki usisni protočni volumen.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer, Lavalova sapnica	0,45 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ejektorska karakteristika	Standard visoki usisni volumen
Pogonski tlak	1 ... 8 bar
Nazivni pogonski tlak	6 bar
Maks. usisno strujanje prema atmosferi	13,6 l/min
Vrijeme opskrbe zrakom kod nazivnog pogonskog tlaka	2,04 s
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	0,65 g
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material transmitter nozzle	Aluminijska legura za gnječenje