


Vakuumske usisne sapnice-patrona VN-10-L

Broj artikla: 547698

FESTO

za vakuumske usisne sapnice VN, visoki usisni protočni volumen.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer, Lavalova sapnica	0,95 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ejektorska karakteristika	Standard visoki usisni volumen
Pogonski tlak	1 ... 8 bar
Nazivni pogonski tlak	6 bar
Maks. usisno strujanje prema atmosferi	41,5 l/min
Vrijeme opskrbe zrakom kod nazivnog pogonskog tlaka	0,66 s
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	1,65 g
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material transmitter nozzle	Aluminijska legura za gnječenje