

Dvostruka nazuvica NPFB-D-R14-R38-M


Broj artikla: 547791

FESTO

za spajanje s cijevima.

Kod primjene R i G navojnih rukavaca preporučuje se kao dodatno sredstvo brtvljenja brtvena vrpca za navoje ili tekuće brtvilo.

Alternativno se kod brtvljenja rukavaca s G navojem može primijeniti aksijalni brtveni prsten od mekog alumnija Al 99,5.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------------|--|
| Informacija o materijalu, priključak | Mjed poniklano |
| Veličina pakiranja | 10 |
| Pogonski tlak | -0,95 ... 40 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:~:] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 |
| Temperatura okoline | -20 ... 150 °C |
| Težina proizvoda | 27 g |
| Pneumatski priključak 1 | R1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | R3/8 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |