


# Osno sučelje SPC-AIF-MTS-2

Broj artikla: 548128

FESTO

za linearni pogon DGCI.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maks. primljena struja proporcionalnog ventila	1,1 A
Tipična primljena struja, uvlačenje	200 mA
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Trajna čvrstoća na udarce prema DIN/IEC 68 dio 2-82	ispitano prema stupnju oštine 2
Relativna vlažnost zraka	95% ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Čvrstoća na vibracije prema DIN/IEC 68 dio 2-6	ispitano prema stupnju oštine 2
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	300 g
Električni priključak, proporcionalni ventil	Utikači okrugli oblik M9 7-polno
Električni priključak, mjerna letva	5-polno Utičnica M9 okrugli oblik
Električni priključak AIF IN	Utikači okrugli oblik M9 5-polno
Električni priključak AIF OUT	Utičnica okrugli oblik M9 5-polno