


Utičnica spojke KD-1/4

Broj artikla: 548134
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	7,85 mm
Pogonski tlak	-0,95 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	1.120 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	75 g
Pneumatski priključak	G1/4