

Spiralna plastična savitljiva cijev PAS-6I-8E-10

Broj artikla: 548146
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Radna duljina	10 m
Vanjski promjer	8 mm
Duljina bloka	0,76 m
Unutarnji promjer	6 mm
Promjer namatanja	50 mm
Broj zavoja	89
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 17,5 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda	396 g
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	D 55 +/-3
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	PA