


Elektrika-priklapanje

VABE-S6-1LF-C-A4-E

Broj artikla: 549042

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Feldbus sučelje	Utičnica M12x1/4-pin Utikač, M12x, 4 polni
Maksimalni broj ventilskih zavojnica	4
Broj pomoćnih uređaja	1
Maksimalni broj izlaza	4
Maksimalni broj ulaza	4
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	850 g
Električno aktiviranje	Feldbus
Električni priključak	preko CPX
Područje adresiranja	1 ... 31 (0) Namještanje pomoću AS-sučelja uređaja za adresiranje
Galvansko razdvajanje Feldbus sučelja	Optokopler
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR PUR
Material housing	Aluminijski tlačni lijev PA