


Ploča regulatora VMPA2-B8-R1C2-C-06

Broj artikla: 549055

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	21 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatsko ulančavanje po visini	Regulator tlaka za 1
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Naknadni izbor, manometar	moгуće
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 6 bar
Ulazni tlak 1	0,5 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Maks. pritezni moment	0,65 Nm
Težina proizvoda	180 g
Vrsta pričvršćenja, ulančavanje po visini	na ploči za ulančavanje
Priključak manometra	sa štipaljkom za držanje
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material control panel	PA
Material seals	NBR
Material regulator housing	PA