


# Tlačni buster DPA-100-16-A

Broj artikla: 549402

FESTO

za postizanje viših tlakova.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer klipa	100 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Pojačalo tlaka s dvostrukim klipom s magnetnim klipom
Pokaz tlaka	Priprema za G1/4
Izlazni tlak 2	4 ... 16 bar
Pogonski tlak	2 ... 10 bar
Područje regulacije tlaka	4 ... 16 bar
Ulazni tlak 1	2 ... 10 bar
Note on pressure regulation range	If the controller spring is tensioned to the maximum, the maximum output pressure can be exceeded by 40%.
Pogonski medij	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	13.000 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Pneumatski priključak 3	G1/2
Materijal - napomena	RoHS sukladno