


Kumulativni brojač CCES-P-C8-E

Broj artikla: 549403

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Električno kumulativno brojilo s baterijom
Vrsta resetiranja	Ručna tipka ili električni signal
Pokaz	8-znamenkasto
Maks. frekvencija brojanja	7,5 kHz
Maks. frekvencija brojanja prigušena	30 Hz
Min. trajanje impulsa, pogon	15 ms
Min. trajanje impulsa, povrat	15 ms
gornja vrijednost praga DC	5 ... 30 V
Opskrba naponom	Litijeva baterija
donja vrijednost praga DC	< 0,7 V
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Težina proizvoda	30 g
Namještanje ulaza brojila	negativni bok 30 Hz
Ulaz brojki (Input)	može se programirati
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PC