

# Priključna letva VABM-C7-12M-G18-2

Broj artikla: 549639

FESTO

za magnetni ventil VOVG, s internim upravljačkim pomoćnim zrakom.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maks. broj ventilskih mjesta	2
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Težina proizvoda	82 g
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	M7
Pneumatski priključak 3	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	Aluminijska legura za gnječenje