


Priključna letva VABM-C7-12M-G18-8

Broj artikla: 549645

FESTO

za magnetni ventil VOVG, s internim upravljačkim pomoćnim zrakom.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Maks. broj ventilskih mjesta | 8 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Težina proizvoda | 202 g |
| Pneumatski priključak 1 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 2 | M7 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/8 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material manifold | Aluminijska legura za gnječenje |