


Utičnica MSSD-N

Broj artikla: 550067

★ Osnovni proizvodni program

za magnetne svitke MD-2/2-... i MH-2/2-...

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	EN 175301-803
Izlaz kabela	Kutni
Težina proizvoda	30 g
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Plug pattern type A to EN 175301-803
Električni spoj 1, broj pinova/žica	3
Električni spoj 1, tip ugradnje	na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	Vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona DC	0 ... 24 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 250 V
Strujna opteretivost kod 40°C	16 A
Navojni spoj kabela	M20x1,5
Promjer kabela	8 ... 10 mm
Nazivni presjek vodiča	1,5 mm ²
Mehanička zaštita	IP65
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-25 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA ojačan
Boja, kućište	crno
Material screws	Čelik
Material seals	VMQ