


Motorski vod NEBM-T1G8-E- -Q7N-LE8

Broj artikla: 550309

FESTO

For EMMS-AS-40/55 with encoder with CMMP-AS.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Odgovara normi | EN 61984 |
| Identifikacija kabela | Bez držača natpisne oznake |
| Električni spoj 1, funkcija | Strana Fieldbus uređaja |
| Električni spoj 1, dizajn | uglast |
| Električni spoj 1, tip konektora | Utičnica |
| Električni spoj 1, kabelski izlaz | Ravno |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja | ITT M3 |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica | 10 |
| Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice | 8 |
| Električni spoj 2, funkcija | Strana upravljačke jedinice |
| Električni spoj 2, tip konektora | Kabel |
| Električni spoj 2, tehnologija spajanja | otvoreni kraj |
| Električni spoj 2, broj pinova/žica | 8 |
| Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice | 8 |
| Područje pogonskog napona DC | 0 ... 630 V |
| Opaska o radnom opsegu napona DC | 0 - 48 V za 0,25 mm ² |
| Područje pogonskog napona AC | 0 ... 630 V |
| Opaska o radnom opsegu napona AC | 0 - 48 V za 0,25 mm ² |
| Strujna opteretivost kod 40°C | 12 A |
| Opaska o dozvoljeno strujno opterećenje pri 40°C | 3 A za 0,25 mm ² |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 4 kV |
| Opaska o otpornost od prenapona | 0,5 kV za 0,25 mm ² |
| Duljina kabela | 1 ... 25 m |
| Svojstvo vodiča | prikladno za energetski lanac |
| Radius savijanja, fiksna instalacija kabela | ≥ 55 mm |
| Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela | ≥ 110 mm |
| Promjer kabela | 11 mm |
| Struktura kabela | 4x0,75+2x(2x0,25) zaslonjeno |
| Nazivni presjek vodiča | 0,25 mm ² 0,75 mm ² |
| Krajevi žila | Tuljak završetka žile |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Opaska o stupnju zaštite | u montiranom stanju |
| Temperatura okoline | -50 ... 90 °C |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -40 ... 90 °C |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-niski napon-smjernica in accordance with EU RoHS directive |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Boja, kabelski plašt | narandžasto |