



Jedinka pogona kuglaste slavine VZPR-BPD-22-R3R

Broj artikla: 550336

FESTO

sastavljeno od pneumatskog zakretnog pogona DAPS, kombinirano s
2/2-smjernim kuglastom slavinom VAPB u izvedbi od nehrđajućeg čelika.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerna kuglasta slavina Zakretni pogon
Način aktiviranja	električno pneumatski
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Rp3
Indikacija sklopnog položaja	Smjer proreza = smjer protoka
Nazivni promjer DN	80
Pogonski tlak	5 ... 8,4 bar
Pogonski tlak, pogon kuglaste slavine	1 ... 8,4 bar
Nazivni tlak armature	63
Medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-::-] Inertni plinovi Voda neutralne tekućine
Temperatura medija	-10 ... 200 °C
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Dopuštenje za prehrambene artikle	ne
Težina proizvoda	18.100 g
Klasa korozione otpornosti KBK	3