

Vod utičnice KMYZ-4-5,0-B-EX

Broj artikla: 550482

FESTO

Kombinacija MSZB i MSZC priključka.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maritime classification	see certificate
Vrsta pričvršćenja	na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	62,5 g
Električni priključak	Utičnica kutna Kabel četverokutni oblik MSZB
Područje pogonskog napona DC	3 ... 36 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Strujna opteretivost kod 40°C	1 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	900 V
Priključak zaštitnog vodiča	ne postoji
Duljina kabla	5 m
Svojstvo vodiča	Standard
Struktura kabla	2x0,35
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA
Material electrical contact	Bronca