

Blok podnožja CPE18-3/2-PRS-3/8-7


Broj artikla: 550573

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

za ventile CPE.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|------------------------------------|
| Mjera rastera | 26 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Maks. broj ventilskih mjesta | 7 |
| Maks. broj tlačnih zona | 2 |
| Burst pressure | 5 MPa |
| Tlak pucanja | 50 bar |
| Burst pressure | 725 psi |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -5 ... 50 °C |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila | 2 Nm |
| Težina proizvoda | 667 g |
| Način pričvršćenja, priključni blok | s prolaznim provrtom |
| Vrsta pričvršćenja ventila | s unutarnjim navojem |
| Pneumatski priključak 1 | G3/8 |
| Pneumatski priključak 3 | G3/8 |
| Pneumatski priključak 5 | G3/8 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material manifold | Aluminijska legura za gnječenje |