


Utičnica KMYZ-4-0.0-B-EX

Broj artikla: 550806

FESTO

Kombinacija MSZB i MSZC priključka.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje pogonskog napona DC	3 ... 36 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Mehanička zaštita	IP40 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Dozvola	Germanischer Lloyd
Težina proizvoda	6,5 g
Električni priključak	Utičnica kutna četverokutni oblik MSZB
Nazivni presjek vodiča	0,22 ... 0,34 mm ²
Vrsta pričvršćenja	na magnetnom ventilu sa samonareznim vijkom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	PA
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bronca