


Aksijalni komplet EAMM-A-F62-120G

Broj artikla: 550940

FESTO

Prikladno za električne pogone



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	92 Nm
Težina proizvoda	2.480 g
Kod sučelja, pogon	F62
Cod sučelja, Motor in	120G
Materijal - napomena	RoHS sukladno