


Beskontaktni prekidač SME-10M-ZS-24V-E-2,5-Q-OE

Broj artikla: 551370

FESTO

odgovara za okrugli utor.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	za kružni utor
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Posebne karakteristike	postojano na ulje
Materijal - napomena	RoHS sukladno Bez halogena
Upute za korištenje	Support / Actuator-sensor overview "The right sensor for the actuator"
Mjerna veličina	Pozicija
Princip mjerenja	magnetični Reed
Temperatura okoline	-40 ... 70 °C
Točnost ponavljanja	0,2 mm
Uklopni izlaz	s kontaktom, bipolarno
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Uklopno vrijeme	≤ 1,2 ms
Isklopno vrijeme	≤ 1 ms
Maks. uklopna frekvencija	50 Hz
Maks. izlazna struja	100 mA
Maks. izlazna struja u kompletima za pričvršćenje	50 mA
Maks. uklopna snaga AC	3 VA
Maks. uklopna snaga DC	3 W
Maks. uklopna snaga DC u kompletima za pričvršćenje	1,5 W
Maks. uklopna snaga AC u kompletima za pričvršćenje	1,5 VA
Pad napona	≤ 4,5 V
Otpornost na kratki spoj	ne
Otpornost na preopterećenje	ne postoji
Pogonski napon dimenzioniranja DC	24 V
Područje pogonskog napona AC	5 ... 30 V
Područje pogonskog napona DC	5 ... 30 V
Zaštita od zamjene polova	bipolarno
Električni spoj 1, tip konektora	Kabel
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 1, broj pinova/žica	2
Odlazni smjer, priključak	poprijeko
Uvjeti ispitivanja kabla	Čvrstoća na izmjenično savijanje prema Festo normi, uvjeti ispitivanja na upit Uvjeti ispitivanja na upit Čvrstoća na torziju: > 300 000 ciklusa, ±270°/0,1 m Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 28 mm
Duljina kabla	2,5 m
Svojstvo vodiča	Suitable for energy chains/robot applications

Svojstvo	Vrijednost
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Vrsta pričvršćenja	vijčano pričvršćen može se uložiti odozgo u utor
Maks. pritezni moment	0,4 Nm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	14,6 g
Material housing	PA ojačan visokolegirani čelik, nehrđajući
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP68
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L