

Plastična savitljiva cijev PEN-10X1,5-BL-300

Broj artikla: 551447

FESTO

izvana kalibrirano, za QS utične priključke, polietilen (nedopušteno kod proizvodnje prehrambenih artikala).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	10 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	40 mm
Unutarnji promjer	7 mm
Min. radijus savijanja	23,5 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Uputa za pogonski tlak	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Dozvola	TÜV
Mjesto izdavanja certifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Klasa čistog prostora	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Temperatura okoline	-30 ... 60 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,03766 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 10 mm
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	PE