

Plastična savitljiva cijev PEN-4X0,75-SI-500

Broj artikla: 551450

FESTO

izvana kalibrirano, za QS-utične priključke, CN- i CK-navojni priključci, polietilen (nije dozvoljeno kod proizvodnje hrane).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	4 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	20 mm
Unutarnji promjer	2,7 mm
Min. radijus savijanja	10 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Uputa za pogonski tlak	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Dozvola	TÜV
Mjesto izdavanja certifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Klasa čistog prostora	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Temperatura okoline	-30 ... 60 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,00643 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 4 mm za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 3 mm s maticom za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 3 mm
Boja	srebrno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	PE