

# Plastična savitljiva cijev PEN-12X1,75-RT

Broj artikla: 551478

FESTO

izvana kalibrirano, za QS utične priključke, polietilen (nedopušteno kod proizvodnje prehrambenih artikala).



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                 | Vrijednost   |
|--|--|
| Vanjski promjer                          | 12 mm  |
| Radijus savijanja, mjerodavan za protok  | 58 mm  |
| Unutarnji promjer                        | 8,4 mm   |
| Min. radijus savijanja                   | 33 mm  |
| Tubing characteristics                   | Suitable for energy chains   |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1 MPa   |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi       | -0,95 ... 10 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 145 psi  |
| Uputa za pogonski tlak                   | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C   |
| Dozvola                                  | TÜV  |
| Mjesto izdavanja certifikata             | B 013277 0506 00   |
| Pogonski medij                           | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]<br>Water (liquid, free of ice)   |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L   |
| Klasa čistog prostora                    | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.<br>Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Temperatura okoline                      | -30 ... 60 °C  |
| Težina proizvoda prema duljini           | 0,05423 kg/m   |
| Pneumatski priključak                    | za utični priključak vanjski promjer 12 mm   |
| Boja                                     | crveno   |
| Tvrdoća po Shoreu                        | D 52 +/-3  |
| Materijal - napomena                     | RoHS sukladno  |
| Material tubing                          | PE   |