


Utikač FBS-RJ45-PP-GS

Broj artikla: 552000

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	30 mm
Visina	72 mm
Duljina	22 mm
Težina proizvoda	60 g
Uputa o Feldbus sučelju	PROFINET
Specifikacija Ethernet kabela	Tip: CAT.5 Pojedinačni promjer jezgre max. 1.6mm 0,13 - 0,36 mm ² , 7-žični 0,13 - 0,36 mm ² , 1-žični
Zaštita od direktnog i indirektnog dodira	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
Dozvoljeni promjer kabela	5 ... 8 mm
Mehanička zaštita	IP65 IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-40 ... 70 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material housing	Cinkov tlačni lijev poniklano
Material seals	NBR
Material electrical contact	Bakrena slitina poniklano i pozlaćeno