


Izlazni modul CECX-D-14A-2

Broj artikla: 552097

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Pogonski napon	24 VDC +25% / -15%
Primljena snaga na sabirnici sustava	0,4 W
Temperatura okoline	5 ... 55 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	10 - 95 %
Mehanička zaštita	IP20
Klasa zaštite	III
Težina proizvoda	135 g
Ispitivanje neosjetljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ispitivanje neosjetljivosti na udar	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (polusinus)
Tehnika električnog priključivanja UI/Izl	Utična letva, raster 5,08 mm
Digitalni izlazi, broj	14
Digitalni izlazi, logika spajanja	pozitivna logika (PNP)
Digitalni izlazi, kontakt	Tranzistor
Digitalni izlazi, izlazni napon	24 VDC
Digitalni izlazi, izlazna struja	2 A kod 50 % istovremenosti po grupi
Digitalni izlazi, razdvajanje potencijala	da, Optokoppler
Digitalni izlazi, razdvajanje potencijala u grupe	da, u 2 grupe
Digitalni izlazi, otporni na kratki spoj	da
Digitalni izlazi, pokaz statusa	LED