


# Priključak enkodera CECX-C-2G2

Broj artikla: 552117

FESTO

Za CECX



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Pogonski napon	19,2 - 30 VDC
Primljena snaga 5 V	0,6 W
Temperatura okoline	5 ... 55 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	10 - 95 %
Mehanička zaštita	IP20
Klasa zaštite	III
Težina proizvoda	135 g
Ispitivanje neosjetljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ispitivanje neosjetljivosti na udar	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (polusinus)
Tehnika električnog priključivanja Ul/Izl	Utična letva, raster 5,08 mm
Digitalni ulazi, brzi ulazi brojanja	2, (funkcija zasuna) vrijeme odziva 20 µs, NPN/PNP
Digitalni ulazi, razdvajanje potencijala	ne
Ulazi enkodera, broj	2
Ulazi enkodera, razlaganje	Mjerenje puta: 24 bita Mjerenje brzine: 32 bita
Ulazi enkodera, signalno područje	5 V diferencijalno (RS422) 24 V single ended
Ulazi enkodera, maks. Ulazna frekvencija	250 kHz
Ulazi enkodera, opskrba davača naponom	24 VDC 5,05 V DC ± 4% (100 mA / kanalu)
Ulazi enkodera, tehnika priključka	Utičnica Sub-D 9-polno
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici