


# Prijenosnik EMGA-80-P-G3-SAS-70

Broj artikla: 552192

FESTO

Pogodno za servo motore



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina prirubnice prigona	80 mm
Veličina prirubnice motora	70 mm
Zračnost zakretanja	0,12 deg
Vrsta pogona	Planetni prijenosnik
Prijenosni odnos prigona	3:1
Maks. brzina vrtnje pogona	7.000 1/min
Pogonska temperatura prigona	-25 ... 90 °C
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	85 Nm
Moment tromosti mase, prijenosnik	0,77 kgcm <sup>2</sup>
Maks. izlazni okretni moment	136 Nm
Maks. stupanj djelovanja	98 %
Krutost na zakretanje	6 Nm/arcmin
Težina proizvoda	2.100 g
Sučelje prigona - gonjena strana	80G 70A
Materijal - napomena	RoHS sukladno