


Prijenosnik EMGA-80-P-G3-SAS-100

Broj artikla: 552194

★ Osnovni proizvodni program

Pogodno za servo motore

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|------------------------|
| Veličina prirubnice prigona | 80 mm |
| Veličina prirubnice motora | 100 mm |
| Zračnost zakretanja | 0,12 deg |
| Vrsta pogona | Planetni prijenosnik |
| Prijenosni odnos prigona | 3:1 |
| Maks. brzina vrtnje pogona | 7.000 1/min |
| Pogonska temperatura prigona | -25 ... 90 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Mehanička zaštita | IP54 |
| Trajni zakretni moment na izlazu pogona | 85 Nm |
| Moment tromosti mase, prijenosnik | 0,77 kgcm ² |
| Maks. izlazni okretni moment | 136 Nm |
| Maks. stupanj djelovanja | 98 % |
| Krutost na zakretanje | 6 Nm/arcmin |
| Težina proizvoda | 2.100 g |
| Sučelje prigona - gonjena strana | 80G 100A |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |