


# Prijenosnik EMGA-80-P-G5-SAS-100

Broj artikla: 552195

★ Osnovni proizvodni program

Pogodno za servo motore

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                | Vrijednost             |
|---|------------------------|
| Veličina prirubnice prigona             | 80 mm                  |
| Veličina prirubnice motora              | 100 mm                 |
| Zračnost zakretanja                     | 0,12 deg               |
| Vrsta pogona                            | Planetni prijenosnik   |
| Prijenosni odnos prigona                | 5:1                    |
| Maks. brzina vrtnje pogona              | 7.000 1/min            |
| Pogonska temperatura prigona            | -25 ... 90 °C          |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B2-L         |
| Mehanička zaštita                       | IP54                   |
| Trajni zakretni moment na izlazu pogona | 110 Nm                 |
| Moment tromosti mase, prijenosnik       | 0,45 kgcm <sup>2</sup> |
| Maks. izlazni okretni moment            | 176 Nm                 |
| Maks. stupanj djelovanja                | 98 %                   |
| Krutost na zakretanje                   | 6 Nm/arcmin            |
| Težina proizvoda                        | 2.100 g                |
| Sučelje prigona - gonjena strana        | 80G<br>100A            |
| Materijal - napomena                    | RoHS sukladno          |