


# Prijenosnik EMGA-160-P-G5-SAS-140

Broj artikla: 552201

FESTO

Pogodno za servo motore



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina prirubnice prigona	160 mm
Veličina prirubnice motora	140 mm
Zračnost zakretanja	0,1 deg
Vrsta pogona	Planetni prijenosnik
Prijenosni odnos prigona	5:1
Maks. brzina vrtnje pogona	6.500 1/min
Pogonska temperatura prigona	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	450 Nm
Moment tromosti mase, prijenosnik	6,07 kgcm <sup>2</sup>
Maks. izlazni okretni moment	720 Nm
Maks. stupanj djelovanja	98 %
Krutost na zakretanje	38 Nm/arcmin
Težina proizvoda	18.000 g
Sučelje prigon - gonjena strana	160G 140A
Materijal - napomena	RoHS sukladno