


Regulator tlaka

LR-1/8-F

Broj artikla: 552420

FESTO

bez manometra, za ugradnju na prednju ploču, radni tlak do 12 bara.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Membranski regulacioni ventil s prolaznom opskrbom zraka
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan s predtlačnom kompenzacijom sa sekundarnim odražavanjem
Pokaz tlaka	Priprema za G1/8
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Ulazni tlak 1	1 ... 20 bar
Maks. tlačna histereza	0,2 bar
Normalni nazivni protok	420 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozije otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 80 °C
Temperatura medija	-10 ... 80 °C
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Težina proizvoda	120 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Material seals	NBR
Material housing	Bakrena slitina