



# Prigušivač zvuka U-1/2-BR

Broj artikla: 552422

FESTO

Za smanjenje buke i izbjegavanje onečišćenja odzračnih izlaza  
pneumatskih komponenata



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Protok prema atmosferi	10.600 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Težina proizvoda	75 g
Pneumatski priključak	G1/2
Material of silencer insert	PE
Material housing	Aluminijski tlačni lijev