


# Multipol utičnica NECA-S1G9-P9-MP3

Broj artikla: 552703

FESTO

potreban ventil MS6-SV za uspostavljanje tlaka i odzračivanje.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Težina proizvoda	60 g
Električni priključak 1	Utičnica, sub-D, 9-pin
Električni priključak 2	9-pinski terminal
Područje pogonskog napona DC	21,6 ... 26,4 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Strujna opteretivost kod 40°C	1 A
Dozvoljeni promjer kabela	5 ... 10 mm
Presjek priključka	0,34 ... 1 mm <sup>2</sup>
Uputa za presjek priključka	0,34-0,5 mm <sup>2</sup> sa završnim tuljkom žile
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	95 % ne kondenzira se
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Material housing	PA ojačan
Material of union nut	Mjed
Material screws	Čelik
Material seals	NBR