


Modul okretanja ERMB-25

Broj artikla: 552707

FESTO

električno. Interface gonjene strane identičan je kao kod pneumatskog zakretnog pogona DRQD.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	25
Konstruktivna struktura	Elektromehanički okretni modul sa zupčastim remenom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Kut okretanja	beskonačno
Prijenosni odnos prigona	4:1
Težina proizvoda	1.460 g
Pogonski mali zupčanik-promjer	8 mm
Zupčasti remen, podjela	3 mm
Maks. brzina vrtnje na gonjenoj strani	300 1/min
Maks. ulazna brzina vrtnje	1.200 1/min
Maks. pogonski moment	2,2 Nm
Pogonski moment u praznom hodu	< 0,18 Nm
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material of drive shaft	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano visokolegirani čelik, nehrđajući
Material cover	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material toothed belt	Polikloropren sa staklenim vlaknima