

Svjetlosni vodič SOOC-DS-P-M4-2-R15

Broj artikla: 552805

FESTO

odgovara za uređaje sa svjetlosnim vodičem SOE4.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Postupak mjerenja	Refleksno svjetlosno tipkalo
Minimalni promjer objekta	0,1 mm
Svjetlosni vodič - posebnost	Preciznost
Doseg	65 mm
Temperatura okoline	-55 ... 70 °C
Veličina glave	M4
Duljina svjetlosnog vodiča	2 m
Min. radijus savijanja	15 mm
Maks. pritezni moment	2 Nm
Vanjski promjer	1 mm
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material fibre-optic	PE
Mehanička zaštita	IP66
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III