


Svjetlosni vodič SOOC-DS-Q-2-R25

Broj artikla: 552811
Proizvod u napuštanju

FESTO

[odgovara za uređaje sa svjetlosnim vodičem SOE4.](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Postupak mjerenja	Fix-focus
Minimalni promjer objekta	0,1 mm
Svjetlosni vodič - posebnost	Fix-focus
Doseg	2 ... 10 mm
Temperatura okoline	-55 ... 70 °C
Veličina glave	Pravokutnik 13x19,6x5 mm
Duljina svjetlosnog vodiča	2 m
Min. radijus savijanja	25 mm
Vanjski promjer	2,2 mm
Material housing	ABS
Material fibre-optic	PE
Mehanička zaštita	IP66
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III