

Svjetlosni vodič SOOC-TB-M4-1-R25-S4

Broj artikla: 552815

FESTO

odgovara za uređaje sa svjetlosnim vodičem SOE4.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Postupak mjerenja	Jednosmjerna fotočelija
Minimalni promjer objekta	0,35 mm
Svjetlosni vodič - posebnost	Standard
Doseg	400 mm
Temperatura okoline	-55 ... 70 °C
Veličina glave	M4
Duljina svjetlosnog vodiča	1 m
Duljina tuljka	40 mm
Min. radijus savijanja	25 mm
Maks. pritezni moment	2 Nm
Vanjski promjer	2,2 mm
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material fibre-optic	PE
Mehanička zaštita	IP66
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju