

Svjetlosni vodič SOOC-TB-P-M3-2-R10-S4

Broj artikla: 552820

FESTO

odgovara za uređaje sa svjetlosnim vodičem SOE4.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Postupak mjerenja	Jednosmjerna fotočelija
Minimalni promjer objekta	0,05 mm
Svjetlosni vodič - posebnost	Preciznost
Doseg	30 mm
Temperatura okoline	-55 ... 70 °C
Veličina glave	M3
Duljina svjetlosnog vodiča	2 m
Duljina tuljka	40 mm
Min. radijus savijanja	10 mm
Maks. pritezni moment	1 Nm
Vanjski promjer	1 mm
Informacija o materijalu, kućište	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, optički vodič	PE
Mehanička zaštita	IP66
Klasa korozione otpornosti KBK	1